

ALPHA

8478U00160P63

EAN 4031582313413

Ruota fissa, Forcella in acciaio inox, asse ruota con vite e dado, attacco a piastra.

Ruota in poliammide, mozzo a foro passante

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




L'immagine potrebbe essere diversa dal prodotto originale

Informazioni Tecniche

Diametro ruota	160 mm
Larghezza della ruota	40 mm
Larghezza ruota	115 mm
Dimensione della piastra	137 x 115 mm
Interasse fori piastra	105 x 80/75 mm
Diametro fori piastra	11 mm
Altezza utile	200 mm
Temperatura	- 40 / + 80 °C
Norma	EN 12532
Peso	1.426 kg
Durezza della fascia	Shore D 75
Portata	500 kg
Portata statica	1000 kg

Dimensioni



Caratteristiche

Resistenza al rotolamento	● ● ● ○ ○
Silenziosità	● ● ● ○ ○
Abrasion	● ● ● ● ●
Protezione dalla corrosione	● ● ● ● ●

ALPHA

8478UOO160P63

EAN 4031582313413



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Struttura e montaggio

