

ALPHA

8478U00160P63

EAN 4031582313413

Bokwiel, RVS vork, wielas geschroefd, plaatbevestiging.
Wielkern van polyamide, wielnaaf op glijlager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Foto kan afwijken van het originele product

Technische gegevens

Wieldiameter	160 mm
Wielbreedte	40 mm
Wielbreedte	115 mm
Plaatafmeting	137 x 115 mm
Boutgatafstand	105 x 80/75 mm
Bevestigingsgat	11 mm
Bouwhoogte	200 mm
Temperatuur	- 40 / + 80 °C
Standaard	EN 12532
Eigen gewicht	1.426 kg
Hardheid van de band	Shore D 75
Dyn. draagvermogen	500 kg
Statisch draagvermogen	1000 kg

Afmetingen



Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ● ● ●
Roest bescherming	● ● ● ● ●

ALPHA

8478U00160P63

EAN 4031582313413



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structuur en montage

