

# ALPHA

8478UOO200P63

EAN 4031582313420

Bokwiel, RVS vork, wielas geschroefd, plaatbevestiging.  
Wielkern van polyamide, wielnaaf op glijlager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Foto kan afwijken van het originele product


## Technische gegevens

Wieldiameter	200 mm
Wielbreedte	50 mm
Wielbreedte	115 mm
Plaatafmeting	140 x 115 mm
Boutgatafstand	105 x 80/75 mm
Bevestigingsgat	11 mm
Bouwhoogte	240 mm
Temperatuur	- 40 / + 80 °C
Standaard	EN 12532
Eigen gewicht	1.63 kg
Hardheid van de band	Shore D 75
Dyn. draagvermogen	500 kg
Statisch draagvermogen	1000 kg

## Afmetingen



## Structuur en montage



## Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ● ● ●
Roest bescherming	● ● ● ● ●

# ALPHA

8478UOO200P63

EAN 4031582313420



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Structuur en montage

