

# ALPHA

## 8478UOO200P63

EAN 4031582313420

Rolă fixă, furcă din oțel inoxidabil, axul roții cu șurub și piuliță, sistem de prindere tip placă.

Roată din poliamidă, rulment plan (bucșă antifricțiune)

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


### Date Tehnice

Diametrul roții	200 mm
Lățimea roții	50 mm
Lățimea roții	115 mm
Mărimea plăcii	140 x 115 mm
Găuri de prindere	105 x 80/75 mm
Gaură	11 mm
Înălțime totală	240 mm
Temperatura	- 40 / + 80 °C
Standard	EN 12532
Greutate	1.63 kg
Rigiditatea suprafeței de rulare	Shore D 75
Sarcină dinamică	500 kg
Sarcină statică	1000 kg


### Advantages at a glance

Rezistență la rulare	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Uzare	● ● ● ● ●
Protecție împotriva ruginii	● ● ● ● ●

### Dimensions



### Structure & Mounting



# ALPHA

8478UOO200P63

EAN 4031582313420



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Structure & Mounting

