

ALPHA

8478U00200P63

EAN 4031582313420

Неповоротний ролик, Вилка з неіржавіючої сталі, вісь колеса з гайкою, крплення пластины.

Центр колеса із поліаміду, простий підшипник ковзання

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


Технічні характеристики

Діаметр колеса	200 MM
Ширина колеса	50 MM
ширина ролика	115 MM
розмір пластины	140 x 115 MM
Центри отворів диску	105 x 80/75 MM
Отвір диску	11 MM
Загальна висота	240 MM
Температура	- 40 / + 80 °C
Стандарт	EN 12532
Вага	1.63 кг
Міцність покриття	Міцність за Шором D 75
Вантажопідйомність	500 кг
допустиме навантаження (статичне)	1000 кг


Advantages at a glance

Характеристики обертання	● ● ● ○ ○
Шум при переміщенні	● ● ● ○ ○
Тертя	● ● ● ● ●
Стойкий до корозії	● ● ● ● ●

Dimensions



Structure & Mounting



ALPHA

8478U00200P63

EAN 4031582313420



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

