

ZETA

8670TOO125P63

EAN 4031582313437

旋转脚轮, 不锈钢制轮架, 双滚珠轴承旋转头, 带防护, 加固和热处理滚珠表面, 铆接中心销, 螺帽轮轴, 托板安装装置. 聚酰胺制轮心, 重载, 滑动轴承

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


技术数据

轮子直径	125 毫米
车轮宽度	50 毫米
脚轮宽度	96 毫米
托板尺寸	137 x 105,0 毫米
托板孔中心	105 x 80/74 毫米
托板孔	11 毫米
安装孔-直径	96 毫米
偏移量	55 毫米
旋转阻止	240 毫米
总高度	164 毫米
温度	- 30 / + 80 摄氏度
标准	EN 12533
重量	2.467 公斤
旋转半径	120 毫米
轮面硬度	支杆 D 75
动(力)载重量	700 公斤
静载重量	1400 公斤


Advantages at a glance

滚动阻力	● ● ● ● ●
运动噪音	● ○ ○ ○ ○
磨损	● ● ● ● ●
防锈	● ● ● ● ●

Dimensions



Structure & Mounting



ZETA

8670TOO125P63

EAN 4031582313437



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

