

# ZETA

## 8670TOO125P63

EAN 4031582313437

Roda giratória, Suporte de aço inoxidável, rolamento giratório de duas carreiras de esferas, protegida, cubeta interior da cabeça giratória reforçada e submetida a tratamento térmico, cabeça giratória rebitada, eixo da roda aparafusado, Suporte de fixação. Núcleo da roda de poliamida resistente, rolamento liso

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


### Dados técnicos

Diâmetro da roda	125 mm
Largura da roda	50 mm
Largura da roda	96 mm
Medida da placa de fixação	137 x 105,0 mm
Distância de furação	105 x 80/74 mm
Diâmetro de furação	11 mm
Diâmetro de dome	96 mm
Desvio em relação ao eixo	55 mm
Diâmetro raio giratório	240 mm
Altura total	164 mm
Temperatura	- 30 / + 80 °C
Norma	EN 12533
Peso da roda	2.467 kg
Raio giratório	120 mm
Dureza da superfície de rodagem	Shore D 75
Capacidade de carga	700 kg
Cap. de carga estática	1400 kg


### Advantages at a glance

Resistência de rolamento	● ● ● ● ●
Ruído de movimento	● ○ ○ ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ●
Protecção contra oxidação	● ● ● ● ●

### Dimensions



### Structure & Mounting



# ZETA

8670TOO125P63

EAN 4031582313437



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Structure & Mounting

