

ZETA

8671TOO125P63

EAN 4031582313574

定向锁定旋转脚轮, 不锈钢制轮架, 双滚珠轴承旋转头, 带防护, 加固和热处理滚珠表面, 铆接中心销, 螺帽轮轴, 托板安装装置. 聚酰胺制轮心, 重载, 滑动轴承
提示: 该脚轮可与定向锁定装置相配。但是, 锁定装置不是标准配置, 须作为附加选择订购。

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


技术数据

轮子直径	125 毫米
车轮宽度	50 毫米
脚轮宽度	96 毫米
托板尺寸	137 x 105,0 毫米
托板孔中心	105 x 80/74 毫米
托板孔	11 毫米
安装孔-直径	96 毫米
偏移量	55 毫米
旋转阻止	240 毫米
总高度	164 毫米
温度	- 30 / + 80 摄氏度
标准	EN 12533
重量	2.742 公斤
旋转半径	120 毫米
轮面硬度	支杆 D 75
动(力)载重量	700 公斤
静载重量	1400 公斤


Advantages at a glance

滚动阻力	● ● ● ● ●
运动噪音	● ○ ○ ○ ○
磨损	● ● ● ● ●
防锈	● ● ● ● ●

Dimensions



Structure & Mounting



ZETA

8671TOO125P63

EAN 4031582313574



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

