

# ZETA

## 8671TOO125P63

EAN 4031582313574

Rueda giratoria con freno direccional, Soporte de acero inoxidable, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, protegida, cubeta interior de la cabeza giratoria reforzada y sometida a tratamiento térmico, cabeza giratoria remachada, eje de rueda atornillado, pletina de fijación. Núcleo de rueda de poliamida resistente, cojinete liso

Sugerencia: Esta rueda puede estar equipado con un freno direccional. Sin embargo, el bloqueo no viene como estándar y se debe pedir como un extra opcional.

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La foto puede diferir del producto original


### Datos técnicos

Diámetro de la rueda	125 mm
Ancho de la rueda	50 mm
Ancho de rueda	96 mm
Medida de pletina	137 x 105,0 mm
Distancia de agujeros	105 x 80/74 mm
Diámetro de agujero	11 mm
Diámetro de dome	96 mm
Desplazamiento	55 mm
Interferencia de giro	240 mm
Altura total	164 mm
Temperatura	- 30 / + 80 °C
Norma	EN 12533
Peso de la rueda	2.742 kg
Radio giratorio	120 mm
Dureza del bandaje	Shore D 75
Capacidad de carga	700 kg
Capacidad de carga estática	1400 kg


### Ventajas en un vistazo

Resistencia a la rodadura	● ● ● ● ●
Ruido de movimiento	● ○ ○ ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ●
Protección contra el óxido	● ● ● ● ●

### Dimensiones



### Estructura y montaje



# ZETA

8671TOO125P63

EAN 4031582313574



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Estructura y montaje

