

ZETA**8671TOO125P63**

EAN 4031582313574

Поворотный ролик с фиксатором направления, кронштейн изготовлен из нержавеющей стали, поворотная головка на двойном шарикоподшипнике, защищенные, усиленные и закаленные шарики, скреплена ковальной заклепкой, ось колеса на болту, крепежная панель. Центр колеса из Полиамида, для тяжелых условий эксплуатации, подшипник скольжения

Совет: Этот ролик может быть оснащен фиксатором направления. Тем не менее, фиксатор не входит в стандартную комплектацию и должен быть заказан как дополнительная опция.

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.





Picture may differ from original product

Технические характеристики

Диаметр колеса	125 мм
Ширина колеса	50 мм
Ширина ролика	96 мм
Размер панели	137 x 105,0 мм
Отверстия панели	105 x 80/74 мм
Отверстие панели	11 мм
Диаметр шейки - Ø	96 мм
Смещение	55 мм
Область поворота - Ø	240 мм
Общая высота	164 мм
Температура	- 30 / + 80 °C
Стандарт	EN 12533
Вес	2.742 кг
Радиус поворота	120 мм
Твердость протектора	твердость по Шору D 75
Допустимая динамическая нагрузка	700 кг
Допустимая статическая нагрузка	1400 кг

Advantages at a glance

Качество качения	● ● ● ● ●
Шум движения	● ○ ○ ○ ○
Трение	● ● ● ● ●
Коррозионная стойкость	● ● ● ● ●

Dimensions**Structure & Mounting**

ZETA

8671TOO125P63

EAN 4031582313574



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

