

**ZETA****8671TOO125P63**

EAN 4031582313574

Поворотний ролик з фіксатором напрямку, корпус з неіржавіючої сталі, шарнірна голівка двохрядного шарикопідшипника, захищений, армовані та термічно оброблені кришки для кульок, заклепаний шворінь, вісь колеса з гайкою, кріплення пластини. Центр колеса із поліаміду, надміцний, простий підшипник ковзання. Порада: Цей ролик може бути устаткований фіксатором напрямку. Однак, фіксатор не постачається як стандарт та має бути замовлений додатково.

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.





Picture may differ from original product

**Технічні характеристики**

Діаметр колеса	125 MM
Ширина колеса	50 MM
ширина ролика	96 MM
розмір пластини	137 x 105,0 MM
Центри отворів диску	105 x 80/74 MM
Отвір диску	11 MM
Купол діаметром	96 MM
зсув	55 MM
Зчеплення шарніру	240 MM
Загальна висота	164 MM
Температура	- 30 / + 80 °C
Стандарт	EN 12533
Вага	2.742 кг
радіус повороту	120 MM
Міцність покриття	Міцність за Шором D 75
Вантажопідйомність	700 кг
допустиме навантаження (статичне)	1400 кг

**Advantages at a glance**

Характеристики обертання	● ● ● ● ●
Шум при переміщенні	● ○ ○ ○ ○
Тертя	● ● ● ● ●
Стійкий до корозії	● ● ● ● ●

**Dimensions****Structure & Mounting**

# ZETA

8671TOO125P63

EAN 4031582313574



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Structure & Mounting

