

**ZETA****8677T00125P63**

EAN 4031582313710

Rueda giratoria con freno total, trasero, Soporte de acero inoxidable, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, protegida, cubeta interior de la cabeza giratoria reforzada y sometida a tratamiento térmico, cabeza giratoria remachada, eje de rueda atornillado, pletina de fijación. Núcleo de rueda de poliamida resistente, cojinete liso

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.





La foto puede diferir del producto original

**Datos técnicos**

Diámetro de la rueda	125 mm
Ancho de la rueda	50 mm
Ancho de rueda	96 mm
Medida de pletina	137 x 105,0 mm
Distancia de agujeros	105 x 80/74 mm
Diámetro de agujero	11 mm
Diámetro de dome	96 mm
Desplazamiento	60 mm
Interferencia de giro	322 mm
Altura total	164 mm
Temperatura	- 30 / + 80 °C
Norma	EN 12533
Peso de la rueda	2.843 kg
Radio giratorio	161 mm
Dureza del bandaje	Shore D 75
Capacidad de carga	700 kg
Capacidad de carga estática	1400 kg

**Ventajas en un vistazo**

Resistencia a la rodadura	● ● ● ● ●
Ruido de movimiento	● ○ ○ ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ●
Protección contra el óxido	● ● ● ● ●

**Dimensiones****Estructura y montaje**

# ZETA

8677TOO125P63

EAN 4031582313710



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Estructura y montaje

