

ZETA

8678TOO125P63

EAN 4031582313857

Фиксирано колело, Вилка от благородна стомана, неръждаема, завинтена ос на колелото, закрепване на планка.
Тяло на колелото от полиамид, тежко изпълнение, плъзгащ лагер



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Снимката може да се различава от оригиналния продукт

Технически данни

Диаметър на колело	125 мм
Ширина на гумите	50 мм
Ширина на колелото	117 мм
Размер на планката	137 x 117,0 мм
Център на отвора на планката	105 x 80/74 мм
Отвор на планката	11 мм
Конструктивна височина	164 мм
Температура	- 30 / + 80 °C
Стандарт	EN 12533
Тегло	1.495 кг
Твърдост на работната повърхнина	Твърдост по Шор D 75
Динамична товароносимост	700 кг
Статична товароносимост	1400 кг

Размери



Бляскави предимства

Съпротивление при завъртане	● ● ● ● ●
Шум при движение	● ○ ○ ○ ○
Износване	● ● ● ● ●
Защита от ръжда	● ● ● ● ●

ZETA

8678TOO125P63

EAN 4031582313857



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Устройство и монтаж

