

ZETA

8678TOO125P63

EAN 4031582313857

Pevné kolečko, Vidlice vyrobená z nerezové oceli, kolo se šroubem a maticí, uchycení s plotýnkou.

Střed kolečka vyroben z polyamidu, vysoké zatížení, kluzné uložení

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Obrázky se mohou lišit od skutečného produktu

Technické údaje

Průměr kolečka	125 mm
Šířka kola	50 mm
Šířka kolečka	117 mm
Velikost plotny	137 x 117,0 mm
Rozteč děr	105 x 80/74 mm
Průměr děr	11 mm
Stavební výška	164 mm
Teplota	- 30 / + 80 °C
Standard	EN 12533
Hmotnost	1.495 kg
Tvrdost běhounu	Shore D 75
Dynamická nosnost	700 kg
Statická nosnost	1400 kg

Dimensions



Vlastnosti

Valivý odpor	● ● ● ● ●
Hlučnost pohybu	● ○ ○ ○ ○
Opotřebení	● ● ● ● ●
Ochrana proti korozi	● ● ● ● ●

ZETA

8678TOO125P63

EAN 4031582313857



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

