

ZETA

8678TOO125P63

EAN 4031582313857

Faste hjul, Gaffel af rustfrit stål, hjul boltet i gaffel, befæstigelsesplade.
Hjulfælg: Polyamid, svær udførelse, glideleje



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Illustrationen kan afvige fra originalen

Tekniske data

Hjul-Ø	125 mm
Hjulbredde	50 mm
Hjulbredde	117 mm
Plademål	137 x 117,0 mm
Hulafstand	105 x 80/74 mm
Pladehul-Ø	11 mm
Byggehøjde	164 mm
Temperaturinterval	- 30 / + 80 °C
Standard	EN 12533
Vægt	1.495 kg
Hjulbane hårdhed	Shore D 75
Belastning (dynamisk)	700 kg
Belastning (statisk)	1400 kg

Dimensioner



Egenskaber/fordele

Rullemodstand	● ● ● ● ●
Kørselsstøj	● ○ ○ ○ ○
Slid	● ● ● ● ●
Rustbeskyttelse	● ● ● ● ●

ZETA

8678TOO125P63

EAN 4031582313857



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Struktur og montering

