

ZETA

8678TOO125P63

EAN 4031582313857

Roulette fixe, Chape en acier inoxydable, Axe de roue boulonné, Fixation à platine.

Corps de roue polyamide, forte charge, moyeu lisse



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




L'image peut différer du produit original

Données techniques

Diamètre de roue	125 mm
Largeur de roue	50 mm
Largeur de la roulette	117 mm
Dimension de platine	137 x 117,0 mm
Distance entre axe	105 x 80/74 mm
Diamètre des trous	11 mm
Hauteur	164 mm
Résistance à la température	- 30 / + 80 °C
Norme	EN 12533
Poids	1.495 kg
Dureté du bandage	Shore D 75
Capacité de charge dynamique	700 kg
Capacité de charge statique	1400 kg

Dimensions



Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ● ●
Bruit du mouvement	● ○ ○ ○ ○
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à l'oxydation	● ● ● ● ●

ZETA

8678TOO125P63

EAN 4031582313857



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Construction et montage

