

ZETA

8678TOO125P63

EAN 4031582313857

Fixvillás görgő, Rozsdamentes villa, csavarozott tengely, talplemezes rögzítés.

Nehéz kivitelű poliamid kerék, siklócsapággal



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




A kép eltérhet az eredeti terméktől

Műszaki adatok

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Keréktátmérő | 125 mm |
| Kerékszélesség | 50 mm |
| Görgő szélessége | 117 mm |
| Talplemez mérete | 137 x 117,0 mm |
| Talplemez furatok távolsága | 105 x 80/74 mm |
| Furat | 11 mm |
| Teljes magasság | 164 mm |
| Hőtartomány | - 30 / + 80 °C |
| Szabvány | EN 12533 |
| Súly | 1.495 kg |
| Futófelület keménysége | Shore D 75 |
| Terhelhetőség | 700 kg |
| Statikus teherbírás | 1400 kg |

Méretetek



Előnyök egy pillantással

| | |
|-----------------------|-----------|
| Gördülési ellenállás | ● ● ● ● ● |
| Mozgás közbeni zaj | ● ○ ○ ○ ○ |
| Kopás | ● ● ● ● ● |
| Rozsda elleni védelem | ● ● ● ● ● |

ZETA

8678TOO125P63

EAN 4031582313857



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Szerkezet és Szerelés

