

ZETA

8678TOO125P63

EAN 4031582313857

Ruota fissa, Forcella in acciaio inox, asse ruota con vite e dado, attacco a piastra.

Centro della ruota in poliammide, pesante, mozzo a foro passante

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




L'immagine potrebbe essere diversa dal prodotto originale

Informazioni Tecniche

Diametro ruota	125 mm
Larghezza della ruota	50 mm
Larghezza ruota	117 mm
Dimensione della piastra	137 x 117,0 mm
Interasse fori piastra	105 x 80/74 mm
Diametro fori piastra	11 mm
Altezza utile	164 mm
Temperatura	- 30 / + 80 °C
Norma	EN 12533
Peso	1.495 kg
Durezza della fascia	Shore D 75
Portata	700 kg
Portata statica	1400 kg

Dimensioni



Caratteristiche

Resistenza al rotolamento	● ● ● ● ●
Silenziosità	● ○ ○ ○ ○
Abrasione	● ● ● ● ●
Protezione dalla corrosione	● ● ● ● ●

ZETA

8678TOO125P63

EAN 4031582313857



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Struttura e montaggio

