

ZETA

8678TOO125P63

EAN 4031582313857

Bokwiel, RVS vork, wielas geschroefd, plaatbevestiging.
Wielkern van polyamide, wielnaaf op glijlager, Heavy Duty uitvoering



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Foto kan afwijken van het originele product

Technische gegevens

| | |
|------------------------|----------------|
| Wieldiameter | 125 mm |
| Wielbreedte | 50 mm |
| Wielbreedte | 117 mm |
| Plaatafmeting | 137 x 117,0 mm |
| Boutgatafstand | 105 x 80/74 mm |
| Bevestigingsgat | 11 mm |
| Bouwhoogte | 164 mm |
| Temperatuur | - 30 / + 80 °C |
| Standaard | EN 12533 |
| Eigen gewicht | 1.495 kg |
| Hardheid van de band | Shore D 75 |
| Dyn. draagvermogen | 700 kg |
| Statisch draagvermogen | 1400 kg |

Afmetingen



Kenmerken

| | |
|---------------------|-----------|
| Rolweerstand | ● ● ● ● ● |
| Verplaatsingsgeluid | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Strepen | ● ● ● ● ● |
| Roest bescherming | ● ● ● ● ● |

ZETA

8678TOO125P63

EAN 4031582313857



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structuur en montage

