

ZETA**8678TOO125P63**

EAN 4031582313857

Zestaw stały, Widelec ze stali kwasoodpornej, oś koła skręcana, płytka mocująca.

Piasta z poliamidu, wykonanie ciężkie. Łożysko ślizgowe.

TENTE


BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Zdjęcie może różnić się od oryginalnego produktu.

Dane techniczne

Koło-Ø	125 mm
Szerokość koła	50 mm
Szerokość zestawu	117 mm
Wymiary płytki	137 x 117,0 mm
Rozstaw otworów płytki	105 x 80/74 mm
Otwór płytki	11 mm
Wysokość zabudowy	164 mm
Zakres temperatury	- 30 / + 80 °C
Standard	EN 12533
Masa	1.495 kg
Twardość bieżni	Shore D 75
Nośność dynamiczna	700 kg
Nośność statyczna	1400 kg

Wymiary**Zalety**

Łatwość toczenia	● ● ● ● ●
Hałas związany z ruchem	● ○ ○ ○ ○
Ścieranie	● ● ● ● ●
Ochrona przed rdzą	● ● ● ● ●

ZETA

8678TOO125P63

EAN 4031582313857



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Mocowanie

