

# ZETA

## 8678TOO125P63

EAN 4031582313857

Rolă fixă, furcă din oțel inoxidabil, axul roții cu șurub și piuliță, sistem de prindere tip placă.

Roată din poliamidă pentru sarcini mari, rulment plan (bucșă antifricțiune)

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

### Date Tehnice

Diametrul roții	125 mm
Lățimea roții	50 mm
Lățimea furcii	117 mm
Mărimea plăcii	137 x 117,0 mm
Găuri de prindere	105 x 80/74 mm
Gaură	11 mm
Înălțime totală	164 mm
Temperatura	- 30 / + 80 °C
Standard	EN 12533
Greutate	1.495 kg
Rigiditatea suprafeței de rulare	Shore D 75
Sarcină dinamică	700 kg
Sarcină statică	1400 kg

### Dimensions



### Advantages at a glance

Rezistență la rulare	● ● ● ● ●
Zgomot de mișcare	● ○ ○ ○ ○
Uzare	● ● ● ● ●
Protecție împotriva ruginii	● ● ● ● ●

# ZETA

8678TOO125P63

EAN 4031582313857



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Structure & Mounting

