

ZETA

8678TOO125P63

EAN 4031582313857

Неповоротный ролик, Вилка изготовлена из Нержавеющей Стали, ось колеса на болту, крепежная панель.

Центр колеса из Полиамида, для тяжелых условий эксплуатации, подшипник скольжения

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Технические характеристики

Диаметр колеса	125 мм
Ширина колеса	50 мм
Ширина ролика	117 мм
Размер панели	137 x 117,0 мм
Отверстия панели	105 x 80/74 мм
Отверстие панели	11 мм
Общая высота	164 мм
Температура	- 30 / + 80 °C
Стандарт	EN 12533
Вес	1.495 кг
Твердость протектора	твердость по Шору D 75
Допустимая динамическая нагрузка	700 кг
Допустимая статическая нагрузка	1400 кг

Dimensions



Advantages at a glance

Качество качения	● ● ● ● ●
Шум движения	● ○ ○ ○ ○
Трение	● ● ● ● ●
Коррозионная стойкость	● ● ● ● ●

ZETA

8678TOO125P63

EAN 4031582313857



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

