

ZETA**8678TOO125P63**

EAN 4031582313857

Неповоротний ролик, Вилка з неіржавіючої сталі, вісь колеса з гайкою, крплення пластини.
Центр колеса із поліаміду, надміцний, простий підшипник ковзання

TENTE


BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product

Технічні характеристики

Діаметр колеса	125 MM
Ширина колеса	50 MM
ширина ролика	117 MM
розмір пластини	137 x 117,0 MM
Центри отворів диску	105 x 80/74 MM
Отвір диску	11 MM
Загальна висота	164 MM
Температура	- 30 / + 80 °C
Стандарт	EN 12533
Вага	1.495 кг
Міцність покриття	Міцність за Шором D 75
Вантажопідйомність	700 кг
допустиме навантаження (статичне)	1400 кг

Dimensions**Advantages at a glance**

Характеристики обертання	● ● ● ● ●
Шум при переміщенні	● ○ ○ ○ ○
Тертя	● ● ● ● ●
Стійкий до корозії	● ● ● ● ●

ZETA

8678TOO125P63

EAN 4031582313857



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

