

OMIKRON

9250FTP300P66

EAN 4031582314014

Otočné kolečko, Vidlice a plotna ze svařované oceli, zinkochromát, utěsněné ložisko s dvojitým speciálním kuličkově-kuželovým ložiskem, snýtováno pevným nýtem a samojistnou zajišťovací maticí, maznice, kolo se šroubem a maticí, uchycení s plotýnkou. Střed kolečka vyroben z litiny, Běhoun: polyuretan, odlévaný, přesné kuličkové ložisko

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázky se mohou lišit od skutečného produktu


Technické údaje

Průměr kolečka	300 mm
Šířka kola	100 mm
Šířka kolečka	182 mm
Velikost plotny	250 x 200 mm
Rozteč děr	210 x 160 mm
Průměr děr	17 mm
Hlava kolečka-Ø	160 mm
Vyosení	90 mm
Přesah kolečka	490 mm
Stavební výška	370 mm
Teplota	- 10 / + 60 °C
Standard	EN 12533
Hmotnost	40.964 kg
Poloměr otáčení	245 mm
Tvrдость běhounu	Shore D 42
Dynamická nosnost	3120 kg
Statická nosnost	6240 kg


Vlastnosti

Valivý odpor	● ● ● ● ○
Hlučnost pohybu	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ● ● ○
Ochrana proti korozi	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting



OMIKRON

9250FTP300P66

EAN 4031582314014



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

