

OMIKRON

9250STP250P65

EAN 4031582314038

Поворотный ролик, кронштейн и пластина сварные из стали, цинковое пассивированное покрытие, герметизированный подшипник поворотного узла с сдвоенным подшипником и конусным роликовым подшипником, резьбовой шкворень с запорной гайкой, ниппель для смазки, ось колеса с гайкой, крепежная панель. Центр колеса из прессованной стали, лакированный, для тяжелых условий эксплуатации, Протектор: Полиуретан, литой, прецизионный шариковый подшипник

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Технические характеристики

Диаметр колеса	250 мм
Ширина колеса	100 мм
Размер панели	200 x 160 мм
Отверстия панели	160 x 120 мм
Отверстие панели	15 мм
Смещение	75 мм
Область поворота - Ø	400 мм
Общая высота	325 мм
Температура	- 20 / + 60 °C
Стандарт	EN 12533
Вес	33.626 кг
Радиус поворота	200 мм
Твердость протектора	твердость по Шору А 92
Допустимая динамическая нагрузка	2200 кг
Допустимая статическая нагрузка	4400 кг

Structure & Mounting



Advantages at a glance

Качество качения	● ● ● ○ ○
Шум движения	● ● ● ○ ○
Трение	● ● ● ● ○
Коррозионная стойкость	● ● ● ○ ○

OMIKRON

9250STP250P65

EAN 4031582314038



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

