

OMIKRON

9250STP300P66

EAN 4031582314052

회전 캐스터, 하우징 및 플레이트 강재 용접, 아연 크롬 도금, 이중 목적 베어링 및 테이퍼형 롤러 베어링이 있는 밀봉 스위블 베어링, 쓰레디드 킹 핀 및 고정 장치 너트 고정, 그리스 니플, 너트가 있는 휠 축, 플레이트. 프레스 강으로 만든 휠 중심, 래커 처리, 고하중, 트레드: 폴리우레탄, 주조 처리, 정밀 볼 베어링



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


기술 데이터

휠 직경	300 mm
휠 폭	100 mm
플레이트 크기	250 x 200 mm
플레이트 홀 센터	210 x 160 mm
플레이트 홀	17 mm
오프셋	90 mm
회전간섭	480 mm
총 높이	370 mm
온도	- 20 / + 60 °C
표준	EN 12533
무게	42.031 kg
회전 반경	240 mm
트레드 경도	Shore A 92
동하중	2600 kg
정지하중	5200 kg


Advantages at a glance

롤 저항성	● ● ● ○ ○
이동 소음	● ● ● ○ ○
마찰	● ● ● ● ○
부식 방지	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting



OMIKRON

9250STP300P66

EAN 4031582314052



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

