

# OMIKRON

## 9250STP300P66

EAN 4031582314052

Zestaw obrotowy, Widelec stalowy, spawany, ocynkowany, pasywowany na niebiesko. W obrotnicy osłonięte łożysko kulkowe wzdłużne i łożysko stożkowe. Bolec obrotnicy skręcony, zabezpieczony śrubą. Zamontowana smarowniczka. Oś koła skręcana na śrubę., płytki mocująca. Piasta stalowa, lakierowana, wykonanie ciężkie. Bieżnia z lanego poliuretanu, łożyska kulkowe zwykłe.

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Zdjęcie może różnić się od oryginalnego produktu.


### Dane techniczne

Koło- $\emptyset$	300 mm
Szerokość koła	100 mm
Wymiary płytki	250 x 200 mm
Rozstaw otworów płytki	210 x 160 mm
Otwór płytki	17 mm
Wysięg	90 mm
Zasięg działania koła- $\emptyset$	480 mm
Wysokość zabudowy	370 mm
Zakres temperatury	- 20 / + 60 °C
Standard	EN 12533
Masa	42.031 kg
Promień działania koła	240 mm
Twardość bieżni	Shore A 92
Nośność dynamiczna	2600 kg
Nośność statyczna	5200 kg


### Zalety

Łatwość toczenia	● ● ● ○ ○
Hałas związany z ruchem	● ● ● ○ ○
Ścieranie	● ● ● ● ○
Ochrona przed rdzą	● ● ● ○ ○

### Wymiary



### Mocowanie



# OMIKRON

9250STP300P66

EAN 4031582314052



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Mocowanie

