

# OMIKRON

## 9258FTP300P65

EAN 4031582314083

Roda fixa, forquilha e chapa de fixação soldadas, zincadas, cromadas a azul, eixo da roda aparafusado, Suporte de fixação.  
Núcleo da roda de aço fundido, envernizado, superfície de rodagem de poliuretano fundido, rolamento rígido de esferas

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

### Dados técnicos

Diâmetro da roda	300 mm
Largura da roda	100 mm
Medida da placa de fixação	200 x 160 mm
Distância de furação	160 x 120 mm
Diâmetro de furação	15 mm
Altura total	370 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Norma	EN 12533
Peso da roda	30.091 kg
Dureza da superfície de rodagem	Shore A 92
Capacidade de carga	2600 kg
Cap. de carga estática	5200 kg

### Dimensions



### Advantages at a glance

Resistência de rolamento	● ● ● ● ○
Ruído de movimento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ○
Protecção contra oxidação	● ● ● ○ ○

# OMIKRON

9258FTP300P65

EAN 4031582314083



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Structure & Mounting

