

# OMIKRON

## 9258FTP400P66

EAN 4031582314106

Неповоротний ролик, Вилка та диск, сталевий, зварний, покритий цинком, пофарбований блакитним кольором, вісь колеса з гайкою, кріплення пластина.

Центр колеса із чавуна, протектор: поліуретан, литий, прецизійний шарикопідшипник

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

### Технічні характеристики

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Діаметр колеса                    | 400 MM                 |
| Ширина колеса                     | 100 MM                 |
| ширина ролика                     | 182 MM                 |
| розмір пластина                   | 250 x 200 MM           |
| Центри отворів диску              | 210 x 160 MM           |
| Отвір диску                       | 17 MM                  |
| Купол діаметром                   | 160 MM                 |
| Загальна висота                   | 470 MM                 |
| Температура                       | - 10 / + 60 °C         |
| Стандарт                          | EN 12533               |
| Вага                              | 41.154 кг              |
| Міцність покриття                 | Міцність за Шором D 42 |
| Вантажопідйомність                | 3840 кг                |
| допустиме навантаження (статичне) | 7680 кг                |

### Dimensions



### Advantages at a glance

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Характеристики обертання | ● ● ● ● ○ |
| Шум при переміщенні      | ● ● ● ○ ○ |
| Тертя                    | ● ● ● ● ○ |
| Стійкий до корозії       | ● ● ● ○ ○ |

# OMIKRON

9258FTP400P66

EAN 4031582314106



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Structure & Mounting

