

OMIKRON

9258STP300P66

EAN 4031582314137

Pevné kolečko, Svařovaná vidlice, zinkochromátováno, kolo se šroubem a maticí, uchycení s plotýnkou.

Střed kolečka vyroben z lisované oceli, lakované pro vysoké zatížení, Běhoun: polyuretan, odlévaný, přesné kuličkové ložisko

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázky se mohou lišit od skutečného produktu


Technické údaje

Průměr kolečka	300 mm
Šířka kola	100 mm
Velikost plotny	250 x 200 mm
Rozteč děr	210 x 160 mm
Průměr děr	17 mm
Stavební výška	370 mm
Teplota	- 20 / + 60 °C
Standard	EN 12533
Hmotnost	33.807 kg
Tvrdość běhounu	Shore A 92
Dynamická nosnost	2600 kg
Statická nosnost	5200 kg

Vlastnosti

Valivý odpor	● ● ● ○ ○
Hlučnost pohybu	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ● ● ○
Ochrana proti korozi	● ● ● ○ ○

Dimensions



OMIKRON

9258STP300P66

EAN 4031582314137



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

