

OMIKRON

9258STP300P66

EAN 4031582314137

Fixvillás görgő, Hegesztett villaszerkezet és talplemez, cinkkromátózott, csavarozott tengely, talplemezes rögzítés.
Nehéz kivitelű, préselt, lakkozott acéllemez keréktárcsa, öntött poliuretán futófelület, precíziós golyóscsapágy.

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




A kép eltérhet az eredeti terméktől

Műszaki adatok

Keréktárcsa átmérő	300 mm
Kerékszélesség	100 mm
Talplemez mérete	250 x 200 mm
Talplemez furatok távolsága	210 x 160 mm
Furat	17 mm
Teljes magasság	370 mm
Hőtartomány	- 20 / + 60 °C
Szabvány	EN 12533
Súly	33.807 kg
Futófelület keménysége	Shore A 92
Terhelhetőség	2600 kg
Statikus teherbírás	5200 kg

Méretetek



Előnyök egy pillantással

Gördülési ellenállás	● ● ● ○ ○
Mozgás közbeni zaj	● ● ● ○ ○
Kopás	● ● ● ● ○
Rozsda elleni védelem	● ● ● ○ ○

OMIKRON

9258STP300P66

EAN 4031582314137



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Szerkezet és Szerelés

