

OMIKRON

9258STP300P66

EAN 4031582314137

Ruota fissa, Forcella e piastra in acciaio elettrosaldato, asse ruota con vite e dado, attacco a piastra.

Centro della ruota in acciaio, pesante, Fascia: poliuretano colato, mozzo su cuscinetti a sfere

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




L'immagine potrebbe essere diversa dal prodotto originale

Informazioni Tecniche

Diametro ruota	300 mm
Larghezza della ruota	100 mm
Dimensione della piastra	250 x 200 mm
Interasse fori piastra	210 x 160 mm
Diametro fori piastra	17 mm
Altezza utile	370 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Norma	EN 12533
Peso	33.807 kg
Durezza della fascia	Shore A 92
Portata	2600 kg
Portata statica	5200 kg

Dimensioni



Caratteristiche

Resistenza al rotolamento	● ● ● ○ ○
Silenziosità	● ● ● ○ ○
Abrasione	● ● ● ● ○
Protezione dalla corrosione	● ● ● ○ ○

OMIKRON

9258STP300P66

EAN 4031582314137



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Struttura e montaggio

