

OMIKRON

9258STP300P66

EAN 4031582314137

Bokwiel, Vork van gelaste staalplaat, verzinkt-chromatiseerd, wielas geschroefd, plaatbevestiging.

Wielkern van geperst zware staalplaat, gelakt, met gegoten polyurethaan loopvlak, wielnaaf op precisiekogellager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Foto kan afwijken van het originele product

Technische gegevens

Wieldiameter	300 mm
Wielbreedte	100 mm
Plaatafmeting	250 x 200 mm
Boutgatafstand	210 x 160 mm
Bevestigingsgat	17 mm
Bouwhoogte	370 mm
Temperatuur	- 20 / + 60 °C
Standaard	EN 12533
Eigen gewicht	33.807 kg
Hardheid van de band	Shore A 92
Dyn. draagvermogen	2600 kg
Statisch draagvermogen	5200 kg

Afmetingen



Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ● ● ○
Roest bescherming	● ● ● ○ ○

OMIKRON

9258STP300P66

EAN 4031582314137



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structuur en montage

