

OMIKRON

9258STP400P66

EAN 4031582314144

Fixvillás görgő, Hegesztett villaszerkezet és talplemez, cinkkromátózott, csavarozott tengely, talplemezes rögzítés.

Nehéz kivitelű, préselt, lakkozott acéllemez keréktárcsa, öntött poliuretán futófelület, precíziós golyóscsapágy.

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




A kép eltérhet az eredeti terméktől

Műszaki adatok

Keréktárcsa átmérő	400 mm
Kerékszélesség	100 mm
Talplemez mérete	250 x 200 mm
Talplemez furatok távolsága	210 x 160 mm
Furat	17 mm
Teljes magasság	470 mm
Hőtartomány	- 20 / + 60 °C
Szabvány	EN 12533
Súly	46.95 kg
Futófelület keménysége	Shore A 92
Terhelhetőség	3200 kg
Statikus teherbírás	6400 kg

Méretetek



Előnyök egy pillantással

Gördülési ellenállás	● ● ● ○ ○
Mozgás közbeni zaj	● ● ● ○ ○
Kopás	● ● ● ● ○
Rozsda elleni védelem	● ● ● ○ ○

OMIKRON

9258STP400P66

EAN 4031582314144



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Szerkezet és Szerelés

