

OMIKRON

9258STP400P66

EAN 4031582314144

Ruota fissa, Forcella e piastra in acciaio elettrosaldato, asse ruota con vite e dado, attacco a piastra.

Centro della ruota in acciaio, pesante, Fascia: poliuretano colato, mozzo su cuscinetti a sfere

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




L'immagine potrebbe essere diversa dal prodotto originale

Informazioni Tecniche

Diametro ruota	400 mm
Larghezza della ruota	100 mm
Dimensione della piastra	250 x 200 mm
Interasse fori piastra	210 x 160 mm
Diametro fori piastra	17 mm
Altezza utile	470 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Norma	EN 12533
Peso	46.95 kg
Durezza della fascia	Shore A 92
Portata	3200 kg
Portata statica	6400 kg

Dimensioni



Caratteristiche

Resistenza al rotolamento	● ● ● ○ ○
Silenziosità	● ● ● ○ ○
Abrasione	● ● ● ● ○
Protezione dalla corrosione	● ● ● ○ ○

OMIKRON

9258STP400P66

EAN 4031582314144



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Struttura e montaggio

