

OMIKRON

9258STP400P66

EAN 4031582314144

고정 캐스터, 포크 및 플레이트 강재 용접, 아연 크롬 도금, 너트가 있는 휠 축, 플레이트.
프레스 강으로 만든 휠 중심, 래커 처리, 고하중, 트레드: 폴리우레탄, 주조 처리, 정밀 볼 베어링



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

기술 데이터

휠 직경	400 mm
휠 폭	100 mm
플레이트 크기	250 x 200 mm
플레이트 홀 센터	210 x 160 mm
플레이트 홀	17 mm
총 높이	470 mm
온도	- 20 / + 60 °C
표준	EN 12533
무게	46.95 kg
트레드 경도	Shore A 92
동하중	3200 kg
정지하중	6400 kg

Dimensions



Advantages at a glance

롤 저항성	● ● ● ○ ○
이동 소음	● ● ● ○ ○
마찰	● ● ● ● ○
부식 방지	● ● ● ○ ○

OMIKRON

9258STP400P66

EAN 4031582314144



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

