

OMIKRON

9258STP400P66

EAN 4031582314144

Bokwiel, Vork van gelaste staalplaat, verzinkt-chromatiseerd, wielas geschroefd, plaatbevestiging.

Wielkern van geperst zware staalplaat, gelakt, met gegoten polyurethaan loopvlak, wielnaaf op precisiekogellager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Foto kan afwijken van het originele product

Technische gegevens

Wieldiameter	400 mm
Wielbreedte	100 mm
Plaatafmeting	250 x 200 mm
Boutgatafstand	210 x 160 mm
Bevestigingsgat	17 mm
Bouwhoogte	470 mm
Temperatuur	- 20 / + 60 °C
Standaard	EN 12533
Eigen gewicht	46.95 kg
Hardheid van de band	Shore A 92
Dyn. draagvermogen	3200 kg
Statisch draagvermogen	6400 kg

Afmetingen



Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ● ● ○
Roest bescherming	● ● ● ○ ○

OMIKRON

9258STP400P66

EAN 4031582314144



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structuur en montage

