

OMIKRON

9258STP400P66

EAN 4031582314144

Roda fixa, forquilha e chapa de fixação soldadas, zincadas, cromadas a azul, eixo da roda aparafusado, Suporte de fixação.

Núcleo da roda de aço prensado, soldado, envernizado, alta carga, superfície de rodagem de poliuretano fundido, rolamento rígido de esferas

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Dados técnicos

Diâmetro da roda	400 mm
Largura da roda	100 mm
Medida da placa de fixação	250 x 200 mm
Distância de furação	210 x 160 mm
Diâmetro de furação	17 mm
Altura total	470 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Norma	EN 12533
Peso da roda	46.95 kg
Dureza da superfície de rodagem	Shore A 92
Capacidade de carga	3200 kg
Cap. de carga estática	6400 kg

Dimensions



Advantages at a glance

Resistência de rolamento	● ● ● ○ ○
Ruído de movimento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ○
Protecção contra oxidação	● ● ● ○ ○

OMIKRON

9258STP400P66

EAN 4031582314144



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

