

# КАРРА

## 9650FTP150P63 WT60

EAN 4031582314168

Въртящо колело, Корпус и плоча в стоманена заварена конструкция, поцинкована, хромирана, капосулован въртящ се лагер, защитен аксиален сачмен лагер и конусовиден сачмен лагер, гресьорка, занитена ос, закрепване на планка. Корпус на колело от чугун, работна повърхнина от излят полиуретан, прецизен сачмен лагер

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Снимката може да се различава от оригиналния продукт

### Технически данни

Диаметър на колело	150 мм
Ширина на гумите	60 мм
Ширина на колелото	110 мм
Размер на планката	135 x 110 мм
Център на отвора на планката	105 x 80/75 мм
Отвор на планката	11 мм
Купол-Ø	111 мм
Издаване напред	58 мм
Интерференция на въртенето	275 мм
Конструктивна височина	200 мм
Температура	- 10 / + 60 °C
Стандарт	EN 12533
Тегло	6.445 кг
Кръгов радиус	137.5 мм
Твърдост на работната повърхнина	Твърдост по Шор D 42
Динамична товароносимост	800 кг
Статична товароносимост	1600 кг

### Бляскави предимства

Съпротивление при завъртане	● ● ● ● ○
Шум при движение	● ● ● ○ ○
Износване	● ● ● ● ○
Защита от ръжда	● ● ● ○ ○

### Размери



### Устройство и монтаж



# KAPPA

9650FTP150P63 WT60

EAN 4031582314168



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Устройство и монтаж

