

KAPPA

9650FTP150P63 WT60

EAN 4031582314168

旋转脚轮, 轮架和托板焊接固定, 电镀镀铬, 密封旋转轴承配有两用轴承和圆锥滚柱轴承, 丝扣中心销和锁定螺帽保护, 注油嘴, 螺帽轮轴, 托板安装装置. 铸铁制轮心,
轮面: 聚亚安酯, 浇铸成型, 精密滚珠轴承

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


技术数据

轮子直径	150 毫米
车轮宽度	60 毫米
脚轮宽度	110 毫米
托板尺寸	135 x 110 毫米
托板孔中心	105 x 80/75 毫米
托板孔	11 毫米
安装孔-直径	111 毫米
偏移量	58 毫米
旋转阻止	275 毫米
总高度	200 毫米
温度	- 10 / + 60 摄氏度
标准	EN 12533
重量	6.445 公斤
旋转半径	137.5 毫米
轮面硬度	支杆 D 42
动(力)载重量	800 公斤
静载重量	1600 公斤


Advantages at a glance

滚动阻力	● ● ● ● ○
运动噪音	● ● ● ○ ○
磨损	● ● ● ● ○
防锈	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting



KAPPA

9650FTP150P63 WT60

EAN 4031582314168



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

