

# KAPPA

## 9650FTP150P63 WT60

EAN 4031582314168

Zwenkwiel, Vork en plaat van gelast staal, verzinkt-chromatiseerd, verzinkt chromatiseerd, zwenklager voorzien van axiaal kogellager én kegellager, geschroefd en geborgd, met smeernippel, wielas geschroefd, plaatbevestiging. Wielkern van gietijzer met gegoten polyurethaan loopvlak, voorzien van precisiekogellagers



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Foto kan afwijken van het originele product

### Technische gegevens

Wieldiameter	150 mm
Wielbreedte	60 mm
Wielbreedte	110 mm
Plaatafmeting	135 x 110 mm
Boutgatafstand	105 x 80/75 mm
Bevestigingsgat	11 mm
DOM-Ø	111 mm
Uitlading	58 mm
Uitzwenking - Ø	275 mm
Bouwhoogte	200 mm
Temperatuur	- 10 / + 60 °C
Standaard	EN 12533
Eigen gewicht	6.445 kg
Zwenkradius	137.5 mm
Hardheid van de band	Shore D 42
Dyn. draagvermogen	800 kg
Statisch draagvermogen	1600 kg

### Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ● ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ● ● ○
Roest bescherming	● ● ● ○ ○

### Afmetingen



### Structuur en montage



# KAPPA

9650FTP150P63 WT60

EAN 4031582314168



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Structuur en montage

