

# KAPPA

## 9650FTP300P64

EAN 4031582314281

Ruota girevole, Supporto e piastra in acciaio elettrosaldato, zincato lucido, passivato blu, su cuscinetto reggispinta in abbinamento con cuscinetto a rulli conici, perno centrale filettato con dado di serraggio assicurato, ingrassatore, asse ruota con vite e dado, attacco a piastra. Centro della ruota in ghisa,  
Fascia: poliuretano colato, mozzo su cuscinetti a sfere

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine potrebbe essere diversa dal prodotto originale


### Informazioni Tecniche

Diametro ruota	300 mm
Larghezza della ruota	80 mm
Larghezza ruota	140 mm
Dimensione della piastra	175 x 140 mm
Interasse fori piastra	140 x 105 mm
Diametro fori piastra	15 mm
Dome-Ø	140 mm
Disassamento	76 mm
Ingombro piroettamento	460 mm
Altezza utile	355 mm
Temperatura	- 10 / + 60 °C
Norma	EN 12533
Peso	21.33 kg
Raggio ingombro piroettamento	230 mm
Durezza della fascia	Shore D 42
Portata	2000 kg
Portata statica	4000 kg


### Caratteristiche

Resistenza al rotolamento	● ● ● ● ○
Silenziosità	● ● ● ○ ○
Abrasione	● ● ● ● ○
Protezione dalla corrosione	● ● ● ○ ○

### Dimensioni



### Struttura e montaggio



# KAPPA

9650FTP300P64

EAN 4031582314281



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Struttura e montaggio

