

КАРРА

9650TOO150P63

EAN 4031582314342

Въртящо колело, Корпус и плоча в стоманена заварена конструкция, поцинкована, хромирана, капосулован въртящ се лагер, защитен аксиален сачмен лагер и конусовиден сачмен лагер, гресьорка, занитена ос, закрепване на планка. Тяло на колелото от полиамид, тежко изпълнение, плъзгащ лагер

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Снимката може да се различава от оригиналния продукт

Технически данни

Диаметър на колело	150 мм
Ширина на гумите	50 мм
Размер на планката	135 x 110 мм
Център на отвора на планката	105 x 80/75 мм
Отвор на планката	11 мм
Издаване напред	58 мм
Интерференция на въртенето	266 мм
Конструктивна височина	200 мм
Температура	- 40 / + 80 °C
Стандарт	EN 12533
Тегло	3.856 кг
Кръгов радиус	133 мм
Твърдост на работната повърхнина	Твърдост по Шор D 75
Динамична товароносимост	800 кг
Статична товароносимост	1600 кг

Бляскави предимства

Съпротивление при завъртане	● ● ● ● ●
Шум при движение	● ○ ○ ○ ○
Износване	● ● ● ● ●
Защита от ръжда	● ● ● ○ ○

Размери



Устройство и монтаж



KAPPA

9650TOO150P63

EAN 4031582314342



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Устройство и монтаж

