

KAPPA

9650TOO150P63

EAN 4031582314342

Zestaw obrotowy, Widelec stalowy, spawany, ocynkowany, pasywowany na niebiesko. W obrotnicy osłonięte łożysko kulkowe wzdłużne i łożysko stożkowe. Bolec obrotnicy skręcony, zabezpieczony śrubą. Zamontowana smarowniczka. Oś koła skręcana na śrubę., płytki mocująca. Piasta z poliamidu, wykonanie ciężkie. Łożysko ślizgowe.

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Zdjęcie może różnić się od oryginalnego produktu.

Dane techniczne

Koło- \emptyset	150 mm
Szerokość koła	50 mm
Wymiary płytki	135 x 110 mm
Rozstaw otworów płytki	105 x 80/75 mm
Otwór płytki	11 mm
Wysięg	58 mm
Zasięg działania koła- \emptyset	266 mm
Wysokość zabudowy	200 mm
Zakres temperatury	- 40 / + 80 °C
Standard	EN 12533
Masa	3.856 kg
Promień działania koła	133 mm
Twardość bieżni	Shore D 75
Nośność dynamiczna	800 kg
Nośność statyczna	1600 kg

Zalety

Łatwość toczenia	● ● ● ● ●
Hałas związany z ruchem	● ○ ○ ○ ○
Ścieranie	● ● ● ● ●
Ochrona przed rdzą	● ● ● ○ ○

Wymiary



Mocowanie



KAPPA

9650TOO150P63

EAN 4031582314342



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Mocowanie

