

КАРРА

9650TOO150P63

EAN 4031582314342

Поворотный ролик, кронштейн и пластина сварные из стали, блестящее оцинкованное пассивированное голубым покрытие, герметизированный подшипник поворотного узла с сдвоенным подшипником и конусным роликовым подшипником, резьбовой шкворень с запорной гайкой, ниппель для смазки, ось колеса на болту, крепежная панель. Центр колеса из Полиамида, для тяжелых условий эксплуатации, подшипник скольжения

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product

Технические характеристики

Диаметр колеса	150 мм
Ширина колеса	50 мм
Размер панели	135 x 110 мм
Отверстия панели	105 x 80/75 мм
Отверстие панели	11 мм
Смещение	58 мм
Область поворота - Ø	266 мм
Общая высота	200 мм
Температура	- 40 / + 80 °C
Стандарт	EN 12533
Вес	3.856 кг
Радиус поворота	133 мм
Твердость протектора	твёрдость по Шору D 75
Допустимая динамическая нагрузка	800 кг
Допустимая статическая нагрузка	1600 кг

Advantages at a glance

Качество качения	● ● ● ● ●
Шум движения	● ○ ○ ○ ○
Трение	● ● ● ● ●
Коррозионная стойкость	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting



КАРРА

9650TOO150P63

EAN 4031582314342



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

