

KAPPA

9650TOO250P63

EAN 4031582314373

Zwenkwiel, Vork en plaat van gelast staal, verzinkt-chromatiseerd, verzinkt chromatiseerd, zwenklager voorzien van axiaal kogellager én kegellager, geschroefd en geborgd, met smeernippel, wielas geschroefd, plaatbevestiging. Wielkern van polyamide, wielnaaf op glijlager, Heavy Duty uitvoering



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Foto kan afwijken van het originele product


Technische gegevens

Wieldiameter	250 mm
Wielbreedte	50 mm
Plaatafmeting	135 x 110 mm
Boutgatafstand	105 x 80/75 mm
Bevestigingsgat	11 mm
Uitlading	61 mm
Uitzwenking - Ø	372 mm
Bouwhoogte	305 mm
Temperatuur	- 40 / + 80 °C
Standaard	EN 12533
Eigen gewicht	5.054 kg
Zwenkradius	186 mm
Hardheid van de band	Shore D 75
Dyn. draagvermogen	1100 kg
Statisch draagvermogen	2200 kg

Afmetingen



Structuur en montage



Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ● ●
Verplaatsingsgeluid	● ○ ○ ○ ○
Strepen	● ● ● ● ●
Roest bescherming	● ● ● ○ ○

KAPPA

9650TOO250P63

EAN 4031582314373



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structuur en montage

