

KAPPA

9650TOP150P63

EAN 4031582314380

Поворотний ролик, корпус та диск, сталевий, зварний, покритий блискучим цинком, пофарбований блакитним кольором, ущільнений шарнірний підшипник із підшипником подвійної цілі і конічним роликотпідшипником, нарізний шворінь та затискна запобіжна гайка, змащувальний ніпель, вісь колеса з гайкою, крплення пластини. Центр колеса із поліаміду, надміцний, прецизійний шарикотпідшипник

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


Технічні характеристики

Діаметр колеса	150 MM
Ширина колеса	50 MM
ширина ролика	110 MM
розмір пластини	135 x 110 MM
Центри отворів диску	105 x 80/75 MM
Отвір диску	11 MM
Купол діаметром	111 MM
зсув	58 MM
Зчеплення шарніру	275 MM
Загальна висота	200 MM
Температура	- 30 / + 80 °C
Стандарт	EN 12533
Вага	4.105 кг
радіус повороту	137.5 MM
Міцність покриття	Міцність за Шором D 75
Вантажопідйомність	800 кг
допустиме навантаження (статичне)	1600 кг


Advantages at a glance

Характеристики обертання	● ● ● ● ●
Шум при переміщенні	● ○ ○ ○ ○
Тертя	● ● ● ● ●
Стійкий до корозії	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting



KAPPA

9650TOP150P63

EAN 4031582314380



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

