

# KAPPA

## 9650TOP160P63

EAN 4031582314397

Roată pivotantă, furcă sudată din oțel gros, zincată, rulment cu bile și rulment cu role conice în cap, șurub direcție cu piuliță autoblocantă, niplu gresor, axul roții cu șurub și piuliță, sistem de prindere tip placă. Roată din poliamidă pentru sarcini mari, rulment de precizie cu bile

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


### Date Tehnice

Diametrul roții	160 mm
Lățimea roții	50 mm
Lățimea roții	110 mm
Mărimea plăcii	135 x 110 mm
Găuri de prindere	105 x 80/75 mm
Gaură	11 mm
Diametru guler	111 mm
Deviație de la ax	58 mm
Diametrul de pivotare	280 mm
Înălțime totală	205 mm
Temperatura	- 30 / + 80 °C
Standard	EN 12533
Greutate	4.243 kg
Raza de pivotare	140 mm
Rigiditatea suprafeței de rulare	Shore D 75
Sarcină dinamică	850 kg
Sarcină statică	1700 kg

### Advantages at a glance

Rezistență la rulare	● ● ● ● ●
Zgomot de mișcare	● ○ ○ ○ ○
Uzare	● ● ● ● ●
Protecție împotriva ruginii	● ● ● ○ ○

### Dimensions



### Structure & Mounting



# KAPPA

9650TOP160P63

EAN 4031582314397



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Structure & Mounting

