

КАРРА

9650TOP160P63

EAN 4031582314397

Поворотный ролик, кронштейн и пластина сварные из стали, блестящее оцинкованное пассивированное голубым покрытие, герметизированный подшипник поворотного узла с сдвоенным подшипником и конусным роликовым подшипником, резьбовой шкворень с запорной гайкой, ниппель для смазки, ось колеса на болту, крепежная панель. Центр колеса из Полиамида, для тяжелых условий эксплуатации, прецизионный шарикоподшипник

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


Технические характеристики

Диаметр колеса	160 мм
Ширина колеса	50 мм
Ширина ролика	110 мм
Размер панели	135 x 110 мм
Отверстия панели	105 x 80/75 мм
Отверстие панели	11 мм
Диаметр шейки - Ø	111 мм
Смещение	58 мм
Область поворота - Ø	280 мм
Общая высота	205 мм
Температура	- 30 / + 80 °C
Стандарт	EN 12533
Вес	4.243 кг
Радиус поворота	140 мм
Твердость протектора	твердость по Шору D 75
Допустимая динамическая нагрузка	850 кг
Допустимая статическая нагрузка	1700 кг


Advantages at a glance

Качество качения	● ● ● ● ●
Шум движения	● ○ ○ ○ ○
Трение	● ● ● ● ●
Коррозионная стойкость	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting



КАРРА

9650TOP160P63

EAN 4031582314397



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

