

KAPPA

9651FTP250P64

EAN 4031582314526

Ruota girevole con bloccaggio direzionale, Supporto e piastra in acciaio elettrosaldato, zincato lucido, passivato blu, su cuscinetto reggispinta in abbinamento con cuscinetto a rulli conici, perno centrale filettato con dado di serraggio assicurato, ingrassatore, asse ruota con vite e dado, attacco a piastra. Centro della ruota in ghisa, Fascia: poliuretano colato, mozzo su cuscinetti a sfere

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine potrebbe essere diversa dal prodotto originale


Informazioni Tecniche

Diametro ruota	250 mm
Larghezza della ruota	80 mm
Larghezza ruota	140 mm
Dimensione della piastra	175 x 140 mm
Interasse fori piastra	140 x 105 mm
Diametro fori piastra	15 mm
Dome-Ø	140 mm
Disassamento	65 mm
Ingombro piroettamento	390 mm
Altezza utile	305 mm
Temperatura	- 10 / + 60 °C
Norma	EN 12533
Peso	15.874 kg
Raggio ingombro piroettamento	195 mm
Durezza della fascia	Shore D 42
Portata	1800 kg
Portata statica	3600 kg


Caratteristiche

Resistenza al rotolamento	● ● ● ● ○
Silenziosità	● ● ● ○ ○
Abrasione	● ● ● ● ○
Protezione dalla corrosione	● ● ● ○ ○

Dimensioni



Struttura e montaggio



KAPPA

9651FTP250P64

EAN 4031582314526



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Struttura e montaggio

